

Garant
CNMM 120416, Soort: HB7020


Bestelgegevens

Bestelnummer	250455 HB7020
GTIN	4045197948410
Artikelklasse	21G

Omschrijving

CNMM 120416 HB7020 Soort: HB7020
 Spaanbreker: SR
 Snijdiepte a_p : 2 - 10 mm
 Voeding f : 0,4 - 1,2 mm/omw,
 Snij snelheid v_c Hoofdtoepassing: 100 - 300 m/min

Technische beschrijving

Snedecndities	licht onderbroken
Snij snelheid v_c Hoofdtoepassing	100 - 300 m/min
Hoofdtoepassing	P
Hoekradius	1,6 mm
Fijn/ruw-indeling	Nabewerken
Snijmateriaal	HM
Spaanbreker	SR

Voeding f	0,4 - 1,2 mm/omw,
Soort	HB7020
Snijdiepte a_p	2 - 10 mm
ISO-code wisselplaat	CNMM 120416
Aantal wisselingen/snijkanen	4
Producttype	Wisselplaat voor het draaien