


Garant
SCMT 120408, Soort: HB7020


Bestelgegevens

Bestelnummer	260750 HB7020
GTIN	4045197948502
Artikelklasse	21G

Omschrijving

SCMT 120408 HB7020 Hoekradius: 0,8 mm
 Soort: HB7020
 Spaanbreker: SS
 Snijdiepte a_p : 0,2 - 1,5 mm
 Voeding f : 0,05 - 0,2 mm/omw,
 Snijnsnelheid v_c Hoofdtoepassing: 150 - 400 m/min

Technische beschrijving

Spaanbreker	SS
Snedeccondities	licht onderbroken
Soort	HB7020
Fijn/ruw-indeling	Voor-/nabewerken
Snijmateriaal	HM
Hoekradius	0,8 mm
Voeding f	0,05 - 0,2 mm/omw,

Hoofdtoepassing	P
Snijdiepte a_p	0,2 - 1,5 mm
Snijnsnelheid v_c Hoofdtoepassing	150 - 400 m/min
ISO-code wisselplaat	SCMT 120408
Aantal wisselingen/snijkmanten	4
Producttype	Wisselplaat voor het draaien