


Garant**SCMT 120404, Soort: HB7035-1**

Bestelgegevens

| | |
|---------------|-----------------|
| Bestelnummer | 260748 HB7035-1 |
| GTIN | 4045197948489 |
| Artikelklasse | 21G |

Omschrijving

SCMT 120404 HB7035-1 Hoekradius: 0,4 mm
Soort: HB7035-1
Spaanbreker: SS
Snijdiepte a_p : 0,2 - 1,5 mm
Voeding f : 0,05 - 0,2 mm/omw,
Snijsnelheid v_c Hoofdtoepassing: 120 - 350 m/min

Technische beschrijving

| | |
|-------------------|--------------------|
| Spaanbreker | SS |
| Fijn/ruw-indeling | Voor-/nabewerken |
| Hoofdtoepassing | P |
| Snijmateriaal | HM |
| Hoekradius | 0,4 mm |
| Snedecondities | sterk onderbroken |
| Voeding f | 0,05 - 0,2 mm/omw, |

| | |
|-------------------------------------|------------------------------|
| Snij snelheid v_c Hoofdtoepassing | 120 - 350 m/min |
| Snijdiepte a_p | 0,2 - 1,5 mm |
| Soort | HB7035-1 |
| ISO-code wisselplaat | SCMT 120404 |
| Aantal wisselingen/snij kanten | 4 |
| Producttype | Wisselplaat voor het draaien |