

Garant
SCMT 120404, Soort: HB7010-1


Bestelgegevens

Bestelnummer	260748 HB7010-1
GTIN	4045197948465
Artikelklasse	21G

Omschrijving

SCMT 120404 HB7010-1 Hoekradius: 0,4 mm
 Soort: HB7010-1
 Spaanbreker: SS
 Snijdiepte a_p : 0,2 - 1,5 mm
 Voeding f : 0,05 - 0,2 mm/omw,
 Snijsnelheid v_c Hoofdtoepassing: 150 - 500 m/min

Technische beschrijving

Hoofdtoepassing	P
Fijn/ruw-indeling	Voor-/nabewerken
Snijsnelheid v_c Hoofdtoepassing	150 - 500 m/min
Spaanbreker	SS
Voeding f	0,05 - 0,2 mm/omw,
Snijmateriaal	HM
Hoekradius	0,4 mm

Soort	HB7010-1
Sneedecondities	continu
Snijdiepte a_p	0,2 - 1,5 mm
ISO-code wisselplaat	SCMT 120404
Aantal wisselingen/snijkanen	4
Producttype	Wisselplaat voor het draaien