

Garant
CNMG 120412 Wiper, Soort: HB7020

Bestelgegevens

Bestelnummer	250063 HB7020
GTIN	4045197948540
Artikelklasse	21G

Technische beschrijving

Snijmateriaal	HM
Snij snelheid v_c Hoofdtoepassing	150 - 400 m/min
Snijdiepte a_p	0,3 - 2 mm
Spaanbreker	WSS
Fijn/ruw-indeling	Voor-/nabewerken
Soort	HB7020
Hoekradius	1,2 mm
Voeding f	0,15 - 0,35 mm/omw,
Hoofdtoepassing	P
Snedecondities	licht onderbroken
ISO-code wisselplaat	CNMG 120412

Aantal wisselingen/snijanten	4
Producttype	Wisselplaat voor het draaien