

Garant**DNMG 150604 Wiper, Soort: HB7020****Bestelgegevens**

Bestelnummer	250659 HB7020
GTIN	4045197948571
Artikelklasse	21G

Technische beschrijving

Hoofdtoepassing	P
Snijdiepte a_p	0,3 - 2 mm
Soort	HB7020
Hoekradius	0,4 mm
Spaanbreker	WSS
Voeding f	0,15 - 0,35 mm/omw,
Snedecndities	licht onderbroken
Fijn/ruw-indeling	Voor-/nabewerken
Snijmateriaal	HM
Snijnsnelheid v_c Hoofdtoepassing	150 - 400 m/min
ISO-code wisselplaat	DNMG 150604

Aantal wisselingen/snijanten	4
Producttype	Wisselplaat voor het draaien