

Garant**CCMT 09T308 Wiper, Soort: HB7020****Bestelgegevens**

Bestelnummer	260153 HB7020
GTIN	4045197948878
Artikelklasse	21G

Technische beschrijving

Snijdiepte a_p	0,4 - 2 mm
Voeding f	0,15 - 0,3 mm/omw,
Fijn/ruw-indeling	Vorbewerken
Snedecondities	licht onderbroken
Hoofdtoepassing	P
Soort	HB7020
Snijmateriaal	HM
Spaanbreker	WSM
Hoekradius	0,8 mm
Snij snelheid v_c Hoofdtoepassing	120 - 350 m/min
ISO-code wisselplaat	CCMT 09T308

Aantal wisselingen/snijanten	2
Tolerantie	M
Producttype	Wisselplaat voor het draaien