

Garant**CCMT 120404 Wiper, Soort: HB7020****Bestelgegevens**

Bestelnummer	260159 HB7020
GTIN	4045197948885
Artikelklasse	21G

Technische beschrijving

Hoekradius	0,4 mm
Snedeccondities	licht onderbroken
Snijmateriaal	HM
Hoofdtoepassing	P
Voeding f	0,15 - 0,3 mm/omw,
Soort	HB7020
Spaanbreker	WSM
Snijnsnelheid v_c Hoofdtoepassing	120 - 350 m/min
Fijn/ruw-indeling	Vorbewerken
Snijdiepte a_p	0,4 - 2 mm
ISO-code wisselplaat	CCMT 120404

Aantal wisselingen/snijanten	2
Tolerantie	M
Producttype	Wisselplaat voor het draaien