

**Garant****Werkplaatsliniaal met tweezijdige schaalverdeling, Lengte: 300mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	461170 300
GTIN	4045197948953
Artikelklasse	41H

**Omschrijving****Uitvoering:**

Geëloxeerde aluminiumlegering, corrosiebestendig. Een speciale eloxering garandeert een veeg- en krasvaste schaalverdeling, zelfs jarenlang. Bovenkant met mm-verdeling. Onderkant met inchverdeling.

**Technische beschrijving**

Doorsnede breedte	50 mm
Lengte	300 mm
Kalibratie	F10
Doorsnede dikte	5 mm
Norm	EG II
Aflezingsmet afschuining	mm/inch ja
Materiaal	geëloxeerde aluminiumlegering
Producttype	Liniaal

**Dienstverlening**

KalibratieStalen liniaal Maximale lengte 500/2 mm	026200 500/2
---	--------------

