

Garant**DNMG 150404, Soort: HB7010-1**

Bestelgegevens

Bestelnummer	250767 HB7010-1
GTIN	4045197949073
Artikelklasse	21G

Omschrijving

DNMG 150404 HB7010-1 Soort: HB7010-1
Spaanbreker: SM
Tolerantie: M
Snijdiepte a_p : 0,5 - 5 mm
Voeding f : 0,2 - 0,5 mm/omw,
Snijnsnelheid v_c Hoofdtoepassing: 120 - 440 m/min

Technische beschrijving

Snedeccondities	continu
Hoekradius	0,4 mm
Snijmateriaal	HM
Fijn/ruw-indeling	Vorbewerken
Hoofdtoepassing	P
Snijnsnelheid v_c Hoofdtoepassing	120 - 440 m/min

Spaanbreker	SM
Voeding f	0,2 - 0,5 mm/omw,
Soort	HB7010-1
Snijdiepte a_p	0,5 - 5 mm
Coating	gecoat
ISO-code wisselplaat	DNMG 150404
Aantal wisselingen/snijanten	4
Tolerantie	M
Producttype	Wisselplaat voor het draaien