



## Rolbandmaat Vario nauwkeurigheid 1, Bandlengte: 10m



### Bestelgegevens

Bestelnummer	462090 10
GTIN	4007368114918
Artikelklasse	46M

### Omschrijving

#### Uitvoering:

Een bijzonder lichte en handzame bandmaat voor professioneel gebruik. Behuizing van glasvezelversterkte polyamide. **Met blokkering en automatische terugloop.** Glijlagers van het speciale materiaal TRIBOCOMP® met Teflon zorgen voor **zachte glijeigenschappen** en een buitengewoon lichte loop. Innovatieve demper van speciaal rubber absorbeert de energie van de terugslag en ontziet de pols. Een speciale kleurloze lak beschermt de band effectief tegen slijtage. De **extra ontspiegeling** zorgt voor een goed zicht onder alle lichtomstandigheden.

### Technische beschrijving

Behuizing lengte	76 mm
Behuizing hoogte	75 mm
Behuizing breedte	32 mm
Bandbreedte	19 mm
Norm	EG I
Kalibratie	G1
Producttype	Meetband

## Dienstverlening

KalibratieRolbandmaat Maximale lengte 10 m

026240 10