

**Garant**
**DNMG 150408, Soort: HB7010-1**


## Bestelgegevens

Bestelnummer	250868 HB7010-1
GTIN	4045197949172
Artikelklasse	21G

## Omschrijving

DNMG 150408 HB7010-1 Soort: HB7010-1  
 Spaanbreker: SG  
 Snijdiepte  $a_p$ : 1,5 - 6 mm  
 Voeding  $f$ : 0,25 - 0,6 mm/omw,  
 Snij snelheid  $v_c$  Hoofdtoepassing: 100 - 375 m/min

## Technische beschrijving

Hoofdtoepassing	P
Fijn/ruw-indeling	Nabewerken
Snij snelheid $v_c$ Hoofdtoepassing	100 - 375 m/min
Snedecndities	continu
Voeding $f$	0,25 - 0,6 mm/omw,
Soort	HB7010-1
Spaanbreker	SG

Snijmateriaal	HM
Hoekradius	0,8 mm
Snijdiepte $a_p$	1,5 - 6 mm
Coating	gecoat
ISO-code wisselplaat	DNMG 150408
Aantal wisselingen/snijanten	4
Producttype	Wisselplaat voor het draaien