

Garant**DNMG 150412, Soort: HB7035-1**

Bestelgegevens

Bestelnummer	250769 HB7035-1
GTIN	4045197949165
Artikelklasse	21G

Omschrijving

DNMG 150412 HB7035-1 Soort: HB7035-1
Spaanbreker: SM
Tolerantie: M
Snijdiepte a_p : 0,5 - 5 mm
Voeding f : 0,2 - 0,5 mm/omw,
Snijnsnelheid v_c Hoofdtoepassing: 100 - 320 m/min

Technische beschrijving

Snijmateriaal	HM
Fijn/ruw-indeling	Vorbewerken
Soort	HB7035-1
Voeding f	0,2 - 0,5 mm/omw,
Snijdiepte a_p	0,5 - 5 mm
Hoekradius	1,2 mm

Spaanbreker	SM
Snedeccondities	sterk onderbroken
Snij snelheid v_c Hoofdtoepassing	100 - 320 m/min
Hoofdtoepassing	P
Coating	gecoat
ISO-code wisselplaat	DNMG 150412
Aantal wisselingen/snij kanten	4
Tolerantie	M
Producttype	Wisselplaat voor het draaien