

Garant
DNMG 150412, Soort: HB7010-1


Bestelgegevens

Bestelnummer	250769 HB7010-1
GTIN	4045197949141
Artikelklasse	21G

Omschrijving

DNMG 150412 HB7010-1 Soort: HB7010-1
 Spaanbreker: SM
 Tolerantie: M
 Snijdiepte a_p : 0,5 - 5 mm
 Voeding f : 0,2 - 0,5 mm/omw,
 Snijnsnelheid v_c Hoofdtoepassing: 120 - 440 m/min

Technische beschrijving

Hoofdtoepassing	P
Voeding f	0,2 - 0,5 mm/omw,
Hoekradius	1,2 mm
Snedecondities	continu
Soort	HB7010-1
Fijn/ruw-indeling	Vorbewerken

Snijmateriaal	HM
Snijnsnelheid v_c Hoofdtoepassing	120 - 440 m/min
Spaanbreker	SM
Snijdiepte a_p	0,5 - 5 mm
Coating	gecoat
ISO-code wisselplaat	DNMG 150412
Aantal wisselingen/snijanten	4
Tolerantie	M
Producttype	Wisselplaat voor het draaien