

**Garant****DNMG 150404, Soort: HB7035-1**

## Bestelgegevens

Bestelnummer	250767 HB7035-1
GTIN	4045197949097
Artikelklasse	21G

## Omschrijving

DNMG 150404 HB7035-1 Soort: HB7035-1  
Spaanbreker: SM  
Tolerantie: M  
Snijdiepte  $a_p$ : 0,5 - 5 mm  
Voeding  $f$ : 0,2 - 0,5 mm/omw,  
Snijnsnelheid  $v_c$  Hoofdtoepassing: 100 - 320 m/min

## Technische beschrijving

Soort	HB7035-1
Snedecndities	sterk onderbroken
Spaanbreker	SM
Snijdiepte $a_p$	0,5 - 5 mm
Hoofdtoepassing	P
Snijmateriaal	HM

Voeding f	0,2 - 0,5 mm/omw,
Fijn/ruw-indeling	Vorbewerken
Snij snelheid $v_c$ Hoofdtoepassing	100 - 320 m/min
Hoekradius	0,4 mm
Coating	gecoat
ISO-code wisselplaat	DNMG 150404
Aantal wisselingen/snij kanten	4
Tolerantie	M
Producttype	Wisselplaat voor het draaien