

Garant**DNMG 150412, Soort: HB7035-1**

Bestelgegevens

Bestelnummer	250869 HB7035-1
GTIN	4045197949226
Artikelklasse	21G

Omschrijving

DNMG 150412 HB7035-1 Soort: HB7035-1
Spaanbreker: SG
Snijdiepte a_p : 1,5 - 6 mm
Voeding f : 0,25 - 0,6 mm/omw,
Snij snelheid v_c Hoofdtoepassing: 90 - 260 m/min

Technische beschrijving

Spaanbreker	SG
Hoekradius	1,2 mm
Snij snelheid v_c Hoofdtoepassing	90 - 260 m/min
Voeding f	0,25 - 0,6 mm/omw,
Snijdiepte a_p	1,5 - 6 mm
Hoofdtoepassing	P
Soort	HB7035-1

Fijn/ruw-indeling	Nabewerken
Snedeccondities	sterk onderbroken
Snijmateriaal	HM
Coating	gecoat
ISO-code wisselplaat	DNMG 150412
Aantal wisselingen/snijkanten	4
Producttype	Wisselplaat voor het draaien