

**Garant****Rolbandmaat mm/inch, Lengte: 5m****Bestelgegevens**

Bestelnummer	461910 5
GTIN	4045197949301
Artikelklasse	41H

**Omschrijving****Uitvoering:**

Een bijzonder hoogwaardige rolbandmaat met een behuizing van glasvezelversterkte polyamide en automatische terugloop.

Voor een perfecte grip zijn de contactvlakken en stopknop bekleed met **2-componenten-Haptoprene**.

Glijlagers met teflon zorgen voor zachte glijeigenschappen en een buitengewoon lichte loop.

**Innovatieve demper** van speciaal rubber absorbeert de energie van de terugslag en ontziet de pols.

**Ingezet aluminium profiel** aan de onderzijde voor een nauwkeurige positionering.

Een speciale kleurloze lak beschermt de band effectief tegen slijtage. De extra ontspiegeling zorgt voor een goed zicht onder alle lichtomstandigheden.

mm/inch-schaalverdeling

**Technische beschrijving**

Bandbreedte	16 mm
Behuizing lengte	70 mm
Bandlengte	5 m
Behuizing breedte	30 mm

Behuizing hoogte	69 mm
Norm	EG II
Kalibratie	G1
Aflezing omschakelbaar	mm / inch
Producttype	Meetband

## Dienstverlening

KalibratieRolbandmaat Maximale lengte 5 m	026240 5
---	----------