

Garant**Rolbandmaat mm/inch, Lengte: 2m****Bestelgegevens**

| | |
|---------------|---------------|
| Bestelnummer | 461910 2 |
| GTIN | 4045197949288 |
| Artikelklasse | 41H |

Omschrijving**Uitvoering:**

Een bijzonder hoogwaardige rolbandmaat met een behuizing van glasvezelversterkte polyamide en automatische terugloop.

Voor een perfecte grip zijn de contactvlakken en stopknop bekleed met **2-componenten-Haptoprene**.

Glijlagers met teflon zorgen voor zachte glijeigenschappen en een buitengewoon lichte loop.

Innovatieve demper van speciaal rubber absorbeert de energie van de terugslag en ontziet de pols.

Ingezet aluminium profiel aan de onderzijde voor een nauwkeurige positionering.

Een speciale kleurloze lak beschermt de band effectief tegen slijtage. De extra ontspiegeling zorgt voor een goed zicht onder alle lichtomstandigheden.

mm/inch-schaalverdeling

Technische beschrijving

| | |
|------------------|-------|
| Bandbreedte | 13 mm |
| Bandlengte | 2 m |
| Behuizing lengte | 62 mm |
| Behuizing hoogte | 59 mm |

| | |
|------------------------|-----------|
| Behuizing breedte | 26 mm |
| Norm | EG II |
| Kalibratie | G1 |
| Aflezing omschakelbaar | mm / inch |
| Producttype | Meetband |

Dienstverlening

| | |
|---|----------|
| KalibratieRolbandmaat Maximale lengte 2 m | 026240 2 |
|---|----------|