

Garant**Gatzaag HM hoog, Ø DC: 90mm****Bestelgegevens**

| | |
|---------------|---------------|
| Bestelnummer | 118400 90 |
| GTIN | 4045197949806 |
| Artikelklasse | 11C |

Omschrijving**Uitvoering:**

Boorkroon en schacht uit één stuk (gehard), uiterst robuust en perfecte rondloop.

Smalle HM-snijplaten met een **positieve spaanhoek** en **grote vrijloophoek** voor een goed snijvermogen bij een geringe snijdruk.

Centreerboor verwisselbaar, schacht met 3 spanvlakken.

Snedebreedte 2 mm bij alle groottes. Ø-Tolerantie: + 0,10 / - 0,05 mm.

Maat L: **maat 55 = 35 mm / maat 60 = 60 mm.**

Toepassing:

Voor toepassing op stationaire machines. Goed geschikt voor vezelversterkte kunststoffen (GFK en CFK).

Voor plat materiaal tot maximaal 4 mm dikte en pijpen tot 4 mm wanddikte.

Technische beschrijving

| | |
|---------------------------|-------------------------|
| Schacht-Ø | 13 mm |
| Nominale Ø D _c | 90 mm |
| Lengte L | 60 mm |
| Uitvoering | hoog |
| Snijmateriaal | HM |
| Norm | Fabrieksnorm |
| Schacht | Drie-spanvlakkenschacht |
| Ø-Tolerantie | -0,05 / 0,1 mm |

| | |
|----------------|---------|
| Gekleurde ring | zonder |
| Producttype | Gatzaag |

Gebruikersgegevens

| | Geschiktheid | V _c | ISO-code |
|-------------------------------|------------------|----------------|----------|
| Aluminium (kortspanend) | beperkt geschikt | 70 m/min | N |
| Staal < 500 N/mm ² | geschikt | 50 m/min | P |
| Staal < 750 N/mm ² | geschikt | 50 m/min | P |
| RVS < 900 N/mm ² | geschikt | 35 m/min | M |
| Grafiet, GFK, CFK | geschikt | 80 m/min | N |
| Uni | geschikt | | |
| nat maximaal | beperkt geschikt | | |
| droog | geschikt | | |