

Garant**Digitale schuifmaat IP54 met gegevensuitgang, Meetbereik: 200mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	412680 200
GTIN	4045197949356
Artikelklasse	41A

Omschrijving**Uitvoering:**

Digitale schuifmaat IP54 met gegevensuitgang. **Goed afleesbare, contrastrijke LCD-weergave met cijferhoogte van 11,5 mm.** Zeer lange batterijlevensduur dankzij modern, energie-efficiënt meetsysteem. Na 20 minuten schakelt het systeem automatisch in de spaarstand en wordt door eenvoudig bewegen van de slede weer geactiveerd. Meetwaarde en nulpunt blijven hierbij behouden. Met preset (standaardmaatinstelling). **Ergonomische behuizing met aangenaam vast te houden Haptoprene-component.** De meetvlakken zijn ultrafijn gelept.

Voordeel:

- **Ergonomische behuizing met aangenaam vast te houden Haptoprene-component.**
- **Lange batterijlevensduur.**
- **Groot, contrastrijk lcd-display met 11,5 mm cijferhoogte.**
- **Nieuw modern design.**

Functie:

IP54: Er is bescherming tegen spatwater uit alle richtingen, bescherming tegen stofafzettingen aan de binnenzijde (beschermd tegen stof) en een volledige bescherming tegen aanraking.

Levering:

Inclusief 1 batterij nr. 081560 maat CR2032.

Accessoires:

Signaalkabel nr. 498948, toetsenbordinterface nr. 498963

Reservedeel:

Gegevensuitgangskap nr. 412237 maat D, batterijhouder nr. 412237 maat B.

Technische beschrijving

Aantal inbegrepen batterijen	1
Meetbereik	0 - 200 mm

Norm	ISO 13385
Aflezingsomschakelbaar	mm / inch
Aflezingsomschakelbaar	0,0005 inch
Aflezingsomschakelbaar	0,01 mm
Kalibratie	A1
Dieptemaat	hoekig 3,7x1,3
Beklengte	50 mm
Artikelnr. inbegrepen batterijen / accu's	081560 CR2032
IP-klasse	IP 54
Energievoorziening	Batterijvoeding
Meetafwijking E MPE	±0,03 mm
Aansluiting	RS232C-aansluiting
Aansluiting	USB-aansluiting
Meettechniek	Digitaal
Materiaal	Edelstaal, RVS
alle delen	gehard
Verpakking	stevige box
Producttype	Universele schuifmaat

Dienstverlening

DAkKS-kalibratieSchuifmaten / diepteschuifmaten Maximaal meetbereik 200 mm	021010 200
KalibratieSchuifmaten / diepteschuifmaten Maximaal meetbereik 200 mm	021000 200

Accessoires

Aansluitkabel Type USB2	498948 USB2
Aansluitkabel Type R2	498948 R2
ToetsenbordinterfaceUSB Type G2	498963 G2

Knoopcel / speciale batterij Batterijtype CR2032	081560 CR2032
Schroef voor dieptemaathouder	412236
Afdekking voor schuifmaten Type D	412237 D
Afdekking voor schuifmaten Type B	412237 B