

**Dopsleutel met dwarsgreep, steellengte 230 mm, Sleutelwijdte: 7mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	622731 7
GTIN	4045197950291
Artikelklasse	62C

Omschrijving**Uitvoering:**

Ergonomisch gevormde dwarsgreep met stroef Santoprene®-oppervlak en een slagvaste kunststof kern. Steel van speciaal chroom-vanadiumstaal. Verchroomd oppervlak. Slagvaste dwarsgreep van kunststof. Steel van speciaal vanadiumstaal, oppervlak mat verchroomd.

Opmerking:

HOLEX dopschroevendraaier met dwarsgreep ook in inchmaten verkrijgbaar in onze eShop (nr. 622732).

Technische beschrijving

Meslengte	230 mm
totale lengte	262 mm
Sleutelwijdte	7 mm
Bitsoort	6-kant-dopsleutel
Producttype	Dopsleutel