

Garant**Digitale schuifmaat IP54 met ronde dieptemaat en gegevensuitgang,
Meetbereik: 150mm****Bestelgegevens**

| | |
|---------------|---------------|
| Bestelnummer | 412682 150 |
| GTIN | 4045197949370 |
| Artikelklasse | 41A |

Omschrijving**Uitvoering:**

Digitale schuifmaat IP54 met gegevensuitgang. **Goed afleesbare, contrastrijke LCD-weergave met cijferhoogte van 11,5 mm.** Zeer lange batterijlevensduur dankzij modern, energie-efficiënt meetsysteem. Na 20 minuten schakelt het systeem automatisch in de spaarstand en wordt door eenvoudig bewegen van de slede weer geactiveerd. Meetwaarde en nulpunt blijven hierbij behouden. Met preset (standaardmaatinstelling). **Ergonomische behuizing met aangenaam vast te houden Haptoprene-component.** De meetvlakken zijn ultrafijn gelept.

Voordeel:

- **Ergonomische behuizing met aangenaam vast te houden Haptoprene-component.**
- **Lange batterijlevensduur.**
- **Groot, contrastrijk lcd-display met 11,5 mm cijferhoogte.**
- **Nieuw modern design.**

Functie:

IP54: Er is bescherming tegen spatwater uit alle richtingen, bescherming tegen stofafzettingen aan de binnenzijde (beschermd tegen stof) en een volledige bescherming tegen aanraking.

Levering:

Inclusief 1 batterij nr. 081560 maat CR2032.

Accessoires:

Signaalkabel nr. 498948, toetsenbordinterface nr. 498963

Reservedeel:

Gegevensuitgangskap nr. 412237 maat D, batterijhouder nr. 412237 maat B.

Technische beschrijving

| | |
|---|-----------------------|
| Aflezing | 0,0005 inch |
| Norm | ISO 13385 |
| Artikelnr. inbegrepen batterijen / accu's | 081560 CR2032 |
| Dieptemaat | Ø 1,6 |
| Aflezing omschakelbaar | mm / inch |
| Meetbereik | 0 - 150 mm |
| Aantal inbegrepen batterijen | 1 |
| Kalibratie | A1 |
| Beklengte | 40 mm |
| Aflezing | 0,01 mm |
| IP-klasse | IP 54 |
| Energievoorziening | Batterijvoeding |
| Meetafwijking E MPE | ±0,02 mm |
| Aansluiting | RS232C-aansluiting |
| Aansluiting | USB-aansluiting |
| Meettechniek | Digitaal |
| Materiaal | Edelstaal, RVS |
| alle delen | gehard |
| Verpakking | stevige box |
| Producttype | Universele schuifmaat |

Dienstverlening

| | |
|---|------------|
| DAkKS-kalibratieSchuifmaten / diepteschuifmaten Maximaal meetbereik 200 mm | 021010 200 |
| KalibratieSchuifmaten / diepteschuifmaten Maximaal meetbereik 200 mm | 021000 200 |

Accessoires

| | |
|--|---------------|
| Knoopcel / speciale batterij Batterijtype CR2032 | 081560 CR2032 |
|--|---------------|

| | |
|-----------------------------------|-------------|
| Aansluitkabel Type USB2 | 498948 USB2 |
| Aansluitkabel Type R2 | 498948 R2 |
| ToetsenbordinterfaceUSB Type G2 | 498963 G2 |
| Schroef voor dieptemaathouder | 412236 |
| Afdekking voor schuifmaten Type D | 412237 D |
| Afdekking voor schuifmaten Type B | 412237 B |