

**Schroevendraaier voor sleuf, met krachthandvat, Bladbreedte b: 10mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	660701 10
GTIN	4045197951472
Artikelklasse	62F

Omschrijving**Uitvoering:**

Meercomponenten-krachthandvat voor optimaal draaimoment en comfort. 6-kant steel van chroom-vanadiumstaal, oppervlak verchromd. Verchromde schroevendraaierpunten voor optimale bescherming tegen roest.

Vanaf gr. 5,5 met 6-kant-aanzet voor sleutel.

Technische beschrijving

Bladdikte a	1,6 mm
totale lengte	295 mm
Meslengte	175 mm
Zeskant voor sleutel	13 mm
Bladbreedte b	10 mm
Bitsoort	Sleufschroevendraaier
Producttype	Schroevendraaier