


**Dopsleutelset met dwarsgreep, steellengte 230 mm, Aantal sleutels: 3****Bestelgegevens**

Bestelnummer	622736 3
GTIN	4045197950338
Artikelklasse	62C

Omschrijving**Uitvoering:**

Ergonomisch gevormde dwarsgreep met stroef Santoprene®-oppervlak en een slagvaste kunststof kern. Steel van speciaal chroom-vanadiumstaal. Verchroomd oppervlak. Slagvaste dwarsgreep van kunststof. Steel van speciaal vanadiumstaal, oppervlak mat verchroomd.

Inhoud:

resp. 1 st. nr. 622731: Maat 8; 10; 13

Technische beschrijving

Aantal sleutels	3
Meslengte	230 mm
Bitsoort	6-kant-dopsleutel
Producttype	Dopsleutel

Accessoires

Dopsleutel met dwarsgreep, steellengte 230 mm Sleutelwijdte 10 mm	622731 10
--	-----------

Dopsleutel met dwarsgreep, steellengte230 mm
Sleutelwijdte 13 mm

622731 13

Dopsleutel met dwarsgreep, steellengte230 mm
Sleutelwijdte 8 mm

622731 8