

Garant**Digitale schuifmaat IP67 met ronde dieptemaat en gegevensuitgang,
Meetbereik: 150mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	412692 150
GTIN	4045197949714
Artikelklasse	41A

Omschrijving**Uitvoering:**

Digitale schuifmaat IP67 met gegevensuitgang. **Goed afleesbare, contrastrijke LCD-weergave met cijferhoogte van 11,5 mm.** Zeer lange batterijlevensduur dankzij modern, energie-efficiënt meetsysteem. Na 20 minuten schakelt het systeem automatisch in de spaarstand en wordt door eenvoudig bewegen van de slede weer geactiveerd. Meetwaarde en nulpunt blijven hierbij behouden.

2-componentenbehuizing met **aangenaam vast te houden Haptoprene-oppervlak.** De schuifmaat is ongevoelig voor water, koelvloeistof, olie en stof - ook met signaalkabel. De meetvlakken zijn ultrafijn gelept. Met preset (standaardmaatinstelling).

Functie:

IP67: Er is bescherming tegen tijdelijk onderdompelen in water, bescherming tegen het binnendringen van stof (stofdicht) en volledige bescherming tegen aanraking.

Levering:

Inclusief 1 batterij nr. 081560 maat CR2032.

Accessoires:

Signaalkabel nr. 498948, toetsenbordinterface nr. 498963.

Reservedeel:

Gegevensuitgangskap nr. 412237 maat D, batterijhouder nr. 412237 maat B.

Technische beschrijving

Aantal inbegrepen batterijen	1
Aflezingsomschakelbaar	mm / inch
Aflezingsprecisie	0,01 mm

Artikelnr. inbegrepen batterijen / accu's	081560 CR2032
Meetbereik	0 - 150 mm
Beklengte	40 mm
Kalibratie	A1
Aflezing	0,0005 inch
Dieptemaat	Ø 1,6
Norm	ISO 13385
IP-klasse	IP 67
Energievoorziening	Batterijvoeding
Meetafwijking E MPE	±0,02 mm
Aansluiting	RS232C-aansluiting
Aansluiting	USB-aansluiting
Meettechniek	Digitaal
Materiaal	Edelstaal, RVS
alle delen	gehard
Verpakking	stevige box
Producttype	Universele schuifmaat

Dienstverlening

DAkS-kalibratieSchuifmaten / diepteschuifmaten Maximaal meetbereik 200 mm	021010 200
KalibratieSchuifmaten / diepteschuifmaten Maximaal meetbereik 200 mm	021000 200

Accessoires

ToetsenbordinterfaceUSB Type G2	498963 G2
Schroef voor dieptemaathouder	412236
Afdekking voor schuifmaten Type D	412237 D
Afdekking voor schuifmaten Type B	412237 B

Type SPRING

412240 SPRING