

Garant**Digitale diepteschuifmaat IP67 met gegevensuitgang, Meetbereik: 150mm****Bestelgegevens**

| | |
|---------------|---------------|
| Bestelnummer | 418682 150 |
| GTIN | 4045197949721 |
| Artikelklasse | 41A |

Omschrijving**Uitvoering:**

Groot, contrastrijk LCD-display met 11,5 mm cijferhoogte. Lange batterijlevensduur dankzij modern, energie-efficiënt meetsysteem. Na 20 minuten schakelt het systeem automatisch in de spaarstand en wordt door eenvoudig bewegen van de slede weer geactiveerd. Meetwaarde en nulpunt blijven hierbij behouden. 2-componentenbehuizing met **aangenaam vast te houden Haptoprene-oppervlak**. De meetvlakken zijn ultrafijn gelept. Liniaal aan de voorkant met fijne, geharde meetpen \varnothing 1,5 mm, 5 mm lang. Met preset (standaardmaatinstelling).

Functie:

IP67: Er is bescherming tegen tijdelijk onderdompelen in water, bescherming tegen het binnendringen van stof (stofdicht) en volledige bescherming tegen aanraking.

Levering:

Inclusief 1 batterij nr. 081560 gr. CR2032.

Accessoires:

Extra brug 320 mm lang nr. 418689, meetinsert voor afstandsmetingen nr. 418630.

Signaalkabel nr. 498948, toetsenbordinterface nr. 498963.

Technische beschrijving

| | |
|---|--------------------|
| Meetbereik | 0 - 150 mm |
| Aansluiting | RS232C-aansluiting |
| Aansluiting | USB-aansluiting |
| Artikelnr. inbegrepen batterijen / accu's | 081560 CR2032 |

| | |
|------------------------------|------------------|
| Doorsnede liniaal | 16x3,5 mm |
| Kalibratie | A1 |
| Aflezingsomschakelbaar | 0,01 mm |
| Aflezingsomschakelbaar | 0,0005 inch |
| Aantal inbegrepen batterijen | 1 |
| Bruglengte | 100 mm |
| Cijferhoogte LCD-weergave | 11,5 mm |
| IP-klasse | IP 67 |
| Energievoorziening | Batterijvoeding |
| Meetafwijking E MPE | ±0,03 mm |
| Norm | ISO 13385 |
| Aflezingsomschakelbaar | mm / inch |
| Preset-functie | ja |
| Automatische uitschakeling | ja |
| Meettechniek | Digitaal |
| Materiaal | Edelstaal, RVS |
| alle delen | gehard |
| Verpakking | stevige box |
| Producttype | Diepteschuifmaat |

Dienstverlening

| | |
|--|------------|
| DAkS-kalibratieSchuifmaten / diepteschuifmaten Maximaal meetbereik 200 mm | 021010 200 |
| KalibratieSchuifmaten / diepteschuifmaten Maximaal meetbereik 200 mm | 021000 200 |

Accessoires

| | |
|--|---------------|
| Extra brug, los Bruglengte 320 mm | 418744 320 |
| Knoopcel / speciale batterij Batterijtype CR2032 | 081560 CR2032 |

| | |
|---------------------------------------|-------------|
| Aansluitkabel Type R2 | 498948 R2 |
| Extra brug, los Bruglengte 180 mm | 418744 180 |
| Aansluitkabel Type USB2 | 498948 USB2 |
| ToetsenbordinterfaceUSB Type G2 | 498963 G2 |
| Extra brug, los Bruglengte 260 mm | 418744 260 |
| Meetinsert voor afstandsmeting Ø 4 mm | 418630 |
| Afdekking voor schuifmaten Type B | 412237 B |
| Afdekking voor schuifmaten Type D | 412237 D |
| Schroef voor dieptemaathouder | 412236 |