


**Dopsleutelset met dwarsgreep, steellengte 125 mm, Aantal sleutels: 3****Bestelgegevens**

Bestelnummer	622716 3
GTIN	4045197950277
Artikelklasse	62C

**Omschrijving****Uitvoering:**

Ergonomisch gevormde dwarsgreep met stroef Santoprene®-oppervlak en een slagvaste kunststof kern. Steel van speciaal chroom-vanadiumstaal. Verchroomd oppervlak. Slagvaste dwarsgreep van kunststof. Steel van speciaal vanadiumstaal, oppervlak mat verchroomd.

**Inhoud:**

resp. 1 st. nr. 622711: Maat 8; 10; 13

**Technische beschrijving**

Aantal sleutels	3
Meslengte	125 mm
Bitsoort	6-kant-dopsleutel
Producttype	Dopsleutel

**Accessoires**

Dopsleutel met dwarsgreep, steellengte125 mm  
Sleutelwijdte 8 mm

622711 8

Dopsleutel met dwarsgreep, steellengte125 mm  
Sleutelwijdte 13 mm

622711 13

Dopsleutel met dwarsgreep, steellengte125 mm  
Sleutelwijdte 10 mm

622711 10