



Dopschroevendraaierset met handvat lang, Aantal sleutels: 15



Bestelgegevens

Bestelnummer	622211 15
GTIN	4045197949981
Artikelklasse	62C

Omschrijving

Uitvoering:

Meercomponenten-**krachthandvat** voor optimaal draaimoment en comfort. **Steel** van chroom-vanadiumstaal, verchromd.

Inhoud:

resp. 1 st. nr. 622201: Maat 4; 4,5; 5; 5,5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 16; 17

Technische beschrijving

Norm	DIN 3125
Bitsoort	6-kant-dopsleutel
Producttype	Dopsleutel

Accessoires

Dopschroevendraaier met handvatlang Sleutelwijdte 14 mm	622201 14
Dopschroevendraaier met handvatlang Sleutelwijdte 16 mm	622201 16

Dopschroevendraaier met handvatlang Sleutelwijdte 11 mm	622201 11
Dopschroevendraaier met handvatlang Sleutelwijdte 10 mm	622201 10
Dopschroevendraaier met handvatlang Sleutelwijdte 8 mm	622201 8
Dopschroevendraaier met handvatlang Sleutelwijdte 9 mm	622201 9
Dopschroevendraaier met handvatlang Sleutelwijdte 5,5 mm	622201 5,5
Dopschroevendraaier met handvatlang Sleutelwijdte 13 mm	622201 13
Dopschroevendraaier met handvatlang Sleutelwijdte 17 mm	622201 17
Dopschroevendraaier met handvatlang Sleutelwijdte 12 mm	622201 12
Dopschroevendraaier met handvatlang Sleutelwijdte 6 mm	622201 6
Dopschroevendraaier met handvatlang Sleutelwijdte 4,5 mm	622201 4,5
Dopschroevendraaier met handvatlang Sleutelwijdte 7 mm	622201 7
Dopschroevendraaier met handvatlang Sleutelwijdte 4 mm	622201 4
Dopschroevendraaier met handvatlang Sleutelwijdte 5 mm	622201 5