

**Dopsleutel met dwarsgreep, steellengte 230 mm, Sleutelwijdte: 10mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	622731 10
GTIN	4045197950314
Artikelklasse	62C

Omschrijving**Uitvoering:**

Ergonomisch gevormde dwarsgreep met stroef Santoprene®-oppervlak en een slagvaste kunststof kern. Steel van speciaal chroom-vanadiumstaal. Verchroomd oppervlak. Slagvaste dwarsgreep van kunststof. Steel van speciaal vanadiumstaal, oppervlak mat verchroomd.

Opmerking:

HOLEX dopschroevendraaier met dwarsgreep ook in inchmaten verkrijgbaar in onze eShop (nr. 622732).

Technische beschrijving

Sleutelwijdte	10 mm
Meslengte	230 mm
totale lengte	262 mm
Bitsoort	6-kant-dopsleutel
Producttype	Dopsleutel