

**HALDER****Onderbouwspanner, Type: 1****Bestelgegevens**

Bestelnummer	370135 1
GTIN	4030618274193
Artikelklasse	37K

**Omschrijving****Uitvoering:**

Spanelementen met verwisselbare bekken.

**Voordeel:**

- **Neertrekeffect door schuine plaatsing van de spanbek.**
- **Massieve uitvoering van trillingsdempend nodulair gietijzer (GGG60).**
- **Optimale aanpassing aan het werkstuk.**
- **Geringe storende contouren.**
- **Spannen van grote werkstukken op de hele tafelmaat mogelijk.**
- **Opnameboringen aan de zijkant voor de bevestiging van langsaanslagen.**

**Levering:**

1 Verwisselbare bek (geribbeld / glad).

Lengte: 185 mm

Breedte: 65 mm

Hoogte: 135 mm

Maximaal aanhaalmoment: 50 Nm

Spankracht: 20 kN

**Technische beschrijving**

Breedte	65 mm
Hoogte	135 mm
Maximaal aanhaalmoment	50 Nm
Spankracht	20 kN
Lengte	185 mm
Producttype	Wigspanner