


HOLEX CleverDrill spiraalboor HSS, ongecoat, Ø DC h8: 8,9 mm

Bestelgegevens

| | |
|---------------|---------------|
| Bestelnummer | 113005 8,9 |
| GTIN | 4045197952585 |
| Artikelklasse | 12B |

Omschrijving
Uitvoering:

Stabiele boor voor alle standaardtoepassingen. Verbeterd aanborgedrag door kruisslijping. Kerndikte en kernstijging normaal. profielgeslepen. Oppervlak: Bronskleurig ontlate spiraalgroef.

Advies:
Maximale boordiepte:

$$L_2 = L_c - 1,5 \times D_c$$

Inwendige koeling: nee

Norm: DIN 1897

Tolerantie nominale Ø: h8

Tophoek: 130 graden

Aantal snijkanten Z: 2

aanbevolen maximale boordiepte L_2 : 26,7 mm

Spaangroeflengte L_c : 40 mm

Totale lengte L: 84 mm

Schacht-Ø D_s : 8,9 mm

Voeding f in staal < 750 N/mm²: 0,1 mm/omw,

Technische beschrijving

| | |
|--|-------------|
| Schacht-Ø D_s | 8,9 mm |
| aanbevolen maximale boordiepte L_2 | 26,7 mm |
| Nominale Ø D_c | 8,9 mm |
| Totale lengte L | 84 mm |
| Voeding f in staal < 750 N/mm ² | 0,1 mm/omw, |
| Norm | DIN 1897 |

| | |
|-----------------------------------|-------------------|
| Aantal snijkanten Z | 2 |
| Tolerantie nominale \varnothing | h8 |
| Spaangroeflengte L_c | 40 mm |
| Tophoek | 130 graden |
| Serie | HOLEX CleverDrill |
| Coating | ongecoat |
| Snijmateriaal | HSS |
| Type | N |
| Schacht | Cilinderschacht |
| Inwendige koeling | nee |
| Gekleurde ring | zonder |
| Producttype | Spiraalboor |