



HOLEX CleverDrill spiraalboor HSS, ongecoat, Ø DC h8: 5,4 mm



Bestelgegevens

Bestelnummer	113005 5,4
GTIN	4045197952233
Artikelklasse	12B

Omschrijving

Uitvoering:

Stabiele boor voor alle standaardtoepassingen. Verbeterd aanborgedrag door kruisslijping. Kerndikte en kernstijging normaal. profielgeslepen. Oppervlak: Bronskleurig ontlate spiraalgroef.

Inwendige koeling: nee

Norm: DIN 1897

Tolerantie nominale Ø: h8

Tophoek: 130 graden

Aantal snijkanten Z: 2

aanbevolen maximale boordiepte L_2 : 19,9 mm

Spaangroeflengte L_c : 28 mm

Totale lengte L: 66 mm

Schacht-Ø D_s : 5,4 mm

Voeding f in staal < 750 N/mm²: 0,08 mm/omw,

Technische beschrijving

Voeding f in staal < 750 N/mm ²	0,08 mm/omw,
Totale lengte L	66 mm
aanbevolen maximale boordiepte L_2	19,9 mm
Schacht-Ø D_s	5,4 mm
Tolerantie nominale Ø	h8
Spaangroeflengte L_c	28 mm
Norm	DIN 1897
Nominale Ø D_c	5,4 mm

Aantal snijkanten Z	2
Tophoek	130 graden
Serie	HOLEX CleverDrill
Coating	ongecoat
Snijmateriaal	HSS
Type	N
Schacht	Cilinderschacht
Inwendige koeling	nee
Gekleurde ring	zonder
Producttype	Spiraalboor