



HOLEX CleverDrill spiraalboor HSS, ongecoat, Ø DC h8: 11,5 mm



Bestelgegevens

Bestelnummer	113005 11,5
GTIN	4045197952738
Artikelklasse	12B

Omschrijving

Uitvoering:

Stabiele boor voor alle standaardtoepassingen. Verbeterd aanboorgedrag door kruisslijping. Kerndikte en kernstijging normaal. profielgeslepen. Oppervlak: Bronskleurig ontlate spiraalgroef.

Inwendige koeling: nee

Norm: DIN 1897

Tolerantie nominale Ø: h8

Tophoek: 130 graden

Aantal snijkanten Z: 2

aanbevolen maximale boordiepte L₂: 29,75 mm

Spaangroeflengte L_c: 47 mm

Totale lengte L: 95 mm

Schacht-Ø D_s: 11,5 mm

Voeding f in staal < 750 N/mm²: 0,1 mm/omw,

Technische beschrijving

Schacht-Ø D _s	11,5 mm
Norm	DIN 1897
Tolerantie nominale Ø	h8
Nominale Ø D _c	11,5 mm
Spaangroeflengte L _c	47 mm
aanbevolen maximale boordiepte L ₂	29,75 mm
Voeding f in staal < 750 N/mm ²	0,1 mm/omw,
Totale lengte L	95 mm

Aantal snijkanten Z	2
Tophoek	130 graden
Serie	HOLEX CleverDrill
Coating	ongecoat
Snijmateriaal	HSS
Type	N
Schacht	Cilinderschacht
Inwendige koeling	nee
Gekleurde ring	zonder
Producttype	Spiraalboor