


**HOLEX CleverDrill spiraalboor HSS, ongecoat, Ø DC h8: 9 mm**

**Bestelgegevens**

Bestelnummer	113005 9
GTIN	4045197952592
Artikelklasse	12B

**Omschrijving**
**Uitvoering:**

Stabiele boor voor alle standaardtoepassingen. Verbeterd aanborgedrag door kruisslijping. Kerndikte en kernstijging normaal. profielgeslepen. Oppervlak: Bronskleurig ontlate spiraalgroef.

**Advies:**
**Maximale boordiepte:**

$$L_2 = L_c - 1,5 \times D_c$$

Inwendige koeling: nee

Norm: DIN 1897

Tolerantie nominale Ø: h8

Tophoek: 130 graden

Aantal snijkanten Z: 2

aanbevolen maximale boordiepte  $L_2$ : 26,5 mm

Spaangroeflengte  $L_c$ : 40 mm

Totale lengte L: 84 mm

Schacht-Ø  $D_s$ : 9 mm

Voeding f in staal < 750 N/mm<sup>2</sup>: 0,1 mm/omw,

**Technische beschrijving**

Tolerantie nominale Ø	h8
Schacht-Ø $D_s$	9 mm
Nominale Ø $D_c$	9 mm
aanbevolen maximale boordiepte $L_2$	26,5 mm
Norm	DIN 1897
Spaangroeflengte $L_c$	40 mm

Aantal snijkanten Z	2
Totale lengte L	84 mm
Voeding f in staal < 750 N/mm <sup>2</sup>	0,1 mm/omw,
Tophoek	130 graden
Serie	HOLEX CleverDrill
Coating	ongecoat
Snijmateriaal	HSS
Type	N
Schacht	Cilinderschacht
Inwendige koeling	nee
Gekleurde ring	zonder
Producttype	Spiraalboor