



## HOLEX CleverDrill spiraalboor HSS, ongecoat, Ø DC h8: 7,2 mm



### Bestelgegevens

Bestelnummer	113005 7,2
GTIN	4045197952417
Artikelklasse	12B

### Omschrijving

#### Uitvoering:

Stabiele boor voor alle standaardtoepassingen. Verbeterd aanboorgedrag door kruisslijping. Kerndikte en kernstijging normaal. profielgeslepen. Oppervlak: Bronskleurig ontlate spiraalgroef.

#### Advies:

#### Maximale boordiepte:

$$L_2 = L_c - 1,5 \times D_c$$

Inwendige koeling: nee

Norm: DIN 1897

Tolerantie nominale Ø: h8

Tophoek: 130 graden

Aantal snijkanten Z: 2

aanbevolen maximale boordiepte  $L_2$ : 23,2 mm

Spaangroeflengte  $L_c$ : 34 mm

Totale lengte L: 74 mm

Schacht-Ø  $D_s$ : 7,2 mm

Voeding f in staal < 750 N/mm<sup>2</sup>: 0,08 mm/omw,

### Technische beschrijving

Norm	DIN 1897
Schacht-Ø $D_s$	7,2 mm
Tolerantie nominale Ø	h8
Nominale Ø $D_c$	7,2 mm
Voeding f in staal < 750 N/mm <sup>2</sup>	0,08 mm/omw,
aanbevolen maximale boordiepte $L_2$	23,2 mm

Totale lengte L	74 mm
Spaangroeflengte L <sub>c</sub>	34 mm
Aantal snijkanten Z	2
Tophoek	130 graden
Serie	HOLEX CleverDrill
Coating	ongecoat
Snijmateriaal	HSS
Type	N
Schacht	Cilinderschacht
Inwendige koeling	nee
Gekleurde ring	zonder
Producttype	Spiraalboor