



## HOLEX CleverDrill spiraalboor HSS, ongecoat, Ø DC h8: 9,1 mm



### Bestelgegevens

Bestelnummer	113005 9,1
GTIN	4045197952608
Artikelklasse	12B

### Omschrijving

#### Uitvoering:

Stabiele boor voor alle standaardtoepassingen. Verbeterd aanborgedrag door kruisslijping. Kerndikte en kernstijging normaal. profielgeslepen. Oppervlak: Bronskleurig ontlate spiraalgroef.

Inwendige koeling: nee

Norm: DIN 1897

Tolerantie nominale Ø: h8

Tophoek: 130 graden

Aantal snijkanten Z: 2

aanbevolen maximale boordiepte L<sub>2</sub>: 26,35 mm

Spaangroeflengte L<sub>c</sub>: 40 mm

Totale lengte L: 84 mm

Schacht-Ø D<sub>s</sub>: 9,1 mm

Voeding f in staal < 750 N/mm<sup>2</sup>: 0,1 mm/omw,

### Technische beschrijving

Spaangroeflengte L <sub>c</sub>	40 mm
Norm	DIN 1897
Totale lengte L	84 mm
Nominale Ø D <sub>c</sub>	9,1 mm
Schacht-Ø D <sub>s</sub>	9,1 mm
aanbevolen maximale boordiepte L <sub>2</sub>	26,35 mm
Aantal snijkanten Z	2
Voeding f in staal < 750 N/mm <sup>2</sup>	0,1 mm/omw,

Tolerantie nominale $\varnothing$	h8
Tophoek	130 graden
Serie	HOLEX CleverDrill
Coating	ongecoat
Snijmateriaal	HSS
Type	N
Schacht	Cilinderschacht
Inwendige koeling	nee
Gekleurde ring	zonder
Producttype	Spiraalboor