


HOLEX CleverDrill spiraalboor HSS, ongecoat, Ø DC h8: 9,2 mm

Bestelgegevens

Bestelnummer	113005 9,2
GTIN	4045197952615
Artikelklasse	12B

Omschrijving
Uitvoering:

Stabiele boor voor alle standaardtoepassingen. Verbeterd aanboorgedrag door kruisslijping. Kerndikte en kernstijging normaal. profielgeslepen. Oppervlak: Bronskleurig ontlate spiraalgroef.

Advies:
Maximale boordiepte:

$$L_2 = L_c - 1,5 \times D_c$$

Inwendige koeling: nee

Norm: DIN 1897

Tolerantie nominale Ø: h8

Tophoek: 130 graden

Aantal snijkanten Z: 2

aanbevolen maximale boordiepte L_2 : 26,2 mm

Spaangroeflengte L_c : 40 mm

Totale lengte L: 84 mm

Schacht-Ø D_s : 9,2 mm

Voeding f in staal < 750 N/mm²: 0,1 mm/omw,

Technische beschrijving

Aantal snijkanten Z	2
Voeding f in staal < 750 N/mm ²	0,1 mm/omw,
Totale lengte L	84 mm
aanbevolen maximale boordiepte L_2	26,2 mm
Spaangroeflengte L_c	40 mm
Tolerantie nominale Ø	h8

Schacht-Ø D _s	9,2 mm
Norm	DIN 1897
Nominale Ø D _c	9,2 mm
Tophoek	130 graden
Serie	HOLEX CleverDrill
Coating	ongecoat
Snijmateriaal	HSS
Type	N
Schacht	Cilinderschacht
Inwendige koeling	nee
Gekleurde ring	zonder
Producttype	Spiraalboor