



## HOLEX CleverDrill spiraalboor HSS, ongecoat, Ø DC h8: 6,6 mm



### Bestelgegevens

Bestelnummer	113005 6,6
GTIN	4045197952356
Artikelklasse	12B

### Omschrijving

#### Uitvoering:

Stabiele boor voor alle standaardtoepassingen. Verbeterd aanborgedrag door kruisslijping. Kerndikte en kernstijging normaal. profielgeslepen. Oppervlak: Bronskleurig ontlate spiraalgroef.

#### Advies:

#### Maximale boordiepte:

$$L_2 = L_c - 1,5 \times D_c$$

Inwendige koeling: nee

Norm: DIN 1897

Tolerantie nominale Ø: h8

Tophoek: 130 graden

Aantal snijkanten Z: 2

aanbevolen maximale boordiepte  $L_2$ : 21,1 mm

Spaangroeflengte  $L_c$ : 31 mm

Totale lengte L: 70 mm

Schacht-Ø  $D_s$ : 6,6 mm

Voeding f in staal < 750 N/mm<sup>2</sup>: 0,08 mm/omw,

### Technische beschrijving

Spaangroeflengte $L_c$	31 mm
Norm	DIN 1897
aanbevolen maximale boordiepte $L_2$	21,1 mm
Totale lengte L	70 mm
Nominale Ø $D_c$	6,6 mm
Aantal snijkanten Z	2

Schacht-Ø D <sub>s</sub>	6,6 mm
Voeding f in staal < 750 N/mm <sup>2</sup>	0,08 mm/omw,
Tolerantie nominale Ø	h8
Tophoek	130 graden
Serie	HOLEX CleverDrill
Coating	ongecoat
Snijmateriaal	HSS
Type	N
Schacht	Cilinderschacht
Inwendige koeling	nee
Gekleurde ring	zonder
Producttype	Spiraalboor