


HOLEX CleverDrill spiraalboor HSS, ongecoat, Ø DC h8: 8,5 mm

Bestelgegevens

Bestelnummer	113005 8,5
GTIN	4045197952547
Artikelklasse	12B

Omschrijving
Uitvoering:

Stabiele boor voor alle standaardtoepassingen. Verbeterd aanborgedrag door kruisslijping. Kerndikte en kernstijging normaal. profielgeslepen. Oppervlak: Bronskleurig ontlate spiraalgroef.

Advies:
Maximale boordiepte:

$$L_2 = L_c - 1,5 \times D_c$$

Inwendige koeling: nee

Norm: DIN 1897

Tolerantie nominale Ø: h8

Tophoek: 130 graden

Aantal snijkanten Z: 2

aanbevolen maximale boordiepte L_2 : 24,3 mm

Spaangroeflengte L_c : 37 mm

Totale lengte L: 79 mm

Schacht-Ø D_s : 8,5 mm

Voeding f in staal < 750 N/mm²: 0,1 mm/omw,

Technische beschrijving

Schacht-Ø D_s	8,5 mm
Nominale Ø D_c	8,5 mm
Aantal snijkanten Z	2
aanbevolen maximale boordiepte L_2	24,3 mm
Voeding f in staal < 750 N/mm ²	0,1 mm/omw,
Tolerantie nominale Ø	h8

Spaangroeflengte L _c	37 mm
Totale lengte L	79 mm
Norm	DIN 1897
Tophoek	130 graden
Serie	HOLEX CleverDrill
Coating	ongecoat
Snijmateriaal	HSS
Type	N
Schacht	Cilinderschacht
Inwendige koeling	nee
Gekleurde ring	zonder
Producttype	Spiraalboor