



HOLEX CleverDrill spiraalboor HSS, ongecoat, Ø DC h8: 7,8 mm



Bestelgegevens

Bestelnummer	113005 7,8
GTIN	4045197952479
Artikelklasse	12B

Omschrijving

Uitvoering:

Stabiele boor voor alle standaardtoepassingen. Verbeterd aanboorgedrag door kruisslijping. Kerndikte en kernstijging normaal. profielgeslepen. Oppervlak: Bronskleurig ontlate spiraalgroef.

Inwendige koeling: nee

Norm: DIN 1897

Tolerantie nominale Ø: h8

Tophoek: 130 graden

Aantal snijkanten Z: 2

aanbevolen maximale boordiepte L₂: 25,3 mm

Spaangroeflengte L_c: 37 mm

Totale lengte L: 79 mm

Schacht-Ø D_s: 7,8 mm

Voeding f in staal < 750 N/mm²: 0,08 mm/omw,

Technische beschrijving

Schacht-Ø D _s	7,8 mm
Spaangroeflengte L _c	37 mm
Norm	DIN 1897
Tolerantie nominale Ø	h8
Totale lengte L	79 mm
Nominale Ø D _c	7,8 mm
aanbevolen maximale boordiepte L ₂	25,3 mm
Aantal snijkanten Z	2

Voeding f in staal < 750 N/mm ²	0,08 mm/omw,
Tophoek	130 graden
Serie	HOLEX CleverDrill
Coating	ongecoat
Snijmateriaal	HSS
Type	N
Schacht	Cilinderschacht
Inwendige koeling	nee
Gekleurde ring	zonder
Producttype	Spiraalboor