


HOLEX CleverDrill spiraalboor HSS, ongecoat, Ø DC h8: 7 mm

Bestelgegevens

Bestelnummer	113005 7
GTIN	4045197952394
Artikelklasse	12B

Omschrijving
Uitvoering:

Stabiele boor voor alle standaardtoepassingen. Verbeterd aanborgedrag door kruisslijping. Kerndikte en kernstijging normaal. profielgeslepen. Oppervlak: Bronskleurig ontlate spiraalgroef.

Advies:
Maximale boordiepte:

$$L_2 = L_c - 1,5 \times D_c$$

Inwendige koeling: nee

Norm: DIN 1897

Tolerantie nominale Ø: h8

Tophoek: 130 graden

Aantal snijkanten Z: 2

aanbevolen maximale boordiepte L_2 : 23,5 mm

Spaangroeflengte L_c : 34 mm

Totale lengte L: 74 mm

Schacht-Ø D_s : 7 mm

Voeding f in staal < 750 N/mm²: 0,08 mm/omw,

Technische beschrijving

Schacht-Ø D_s	7 mm
Voeding f in staal < 750 N/mm ²	0,08 mm/omw,
Totale lengte L	74 mm
Norm	DIN 1897
aanbevolen maximale boordiepte L_2	23,5 mm
Aantal snijkanten Z	2

Spaangroeflengte L_c	34 mm
Nominale $\varnothing D_c$	7 mm
Tolerantie nominale \varnothing	h8
Tophoek	130 graden
Serie	HOLEX CleverDrill
Coating	ongecoat
Snijmateriaal	HSS
Type	N
Schacht	Cilinderschacht
Inwendige koeling	nee
Gekleurde ring	zonder
Producttype	Spiraalboor