

Garant**Schuifstangspanner variabel, Type: 25****Bestelgegevens**

Bestelnummer	376410 25
GTIN	4045197953346
Artikelklasse	31M

Omschrijving**Uitvoering:**

Met horizontale voet. Compleet zwart vernikkeld met massieve klinknagels. Ergonomische 2-componentengreep. Tegen verlies beveiligde spanschroef. Compleet met zwart vernikkelde spanschroef.

Voordeel:

Traploze compensatiefunctie van verschillende werkstukhoogtes. Gelijkblijvend hoge spankrachten.

Technische beschrijving

maximale spanhoogte	35 mm
Spankracht	3000 N
Spanschroef	M8×50 mm
automatische nivellering S	13 mm
Producttype	Schuifstangspanner