

Garant**Schuifstangspanner variabel, Type: 15****Bestelgegevens**

Bestelnummer	376410 15
GTIN	4045197953339
Artikelklasse	31M

Omschrijving**Uitvoering:**

Met horizontale voet. Compleet zwart vernikkeld met massieve klinknagels. Ergonomische 2-componentengreep. Tegen verlies beveiligde spanschroef. Compleet met zwart vernikkelde spanschroef.

Voordeel:

Traploze compensatiefunctie van verschillende werkstukhoogtes. Gelijkblijvend hoge spankrachten.

Technische beschrijving

maximale spanhoogte	25 mm
Spanschroef	M6x37 mm
Spankracht	2000 N
automatische nivellering S	8 mm
Producttype	Schuifstangspanner