

Garant**Mes regelbaar vr.isolementen TM met 3 lemmeten, 18 mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	845020
GTIN	4045197438553
Artikelklasse	81B

Omschrijving**Uitvoering:**

In-/uitschuifbare messen in nauwkeurige metaalgeleiding. Kwaliteitsmessen, extreem scherp, met hoge standtijd.

Bolle en tegelijkertijd slanke **tweecomponenten-greep** voor krachtig werken en nauwkeurige snedes. Stroeve **Haptoprene**-mantel met een kern van bijzonder taai en slagvast polypropyleen. Veilig werken, aangezien zelfs met natte of oliebesmeurde handen het risico van wegglijden tot een minimum wordt beperkt. Mes vergrendelt automatisch. Met **3** afbreekmessen (nr. 845010 gr. 10) 8-delig, **18 mm breed**.

Reservedeel:

Voor reservemessen zie 845010 gr. 10; 845015 gr. 10; 845016 gr.10; 845018 gr. 50; 845019 gr. 50; 845021 gr.10; 845023 gr.50.

Technische beschrijving

Aantal afbreekbare delen	8
Meslengte	100 mm
Mesbreedte	18 mm
Mesdikte	0,5 mm
Lengte zonder mes	160 mm
Producttype	Cuttermes

Accessoires

Holster voor universele messen	845065
Verzameldoos voor gebruikte messen	845130
Verzamelcontainer, klein	845135
Afbreekmessen, 10-delige set, 18 mm 'multisharp' Aantal 10	845021 10
Afbreekmessen, 10-delige set, 18 mm 'experience' Aantal 10	845010 10
Afbreekmessen, 50-delige set, 18 mm 'experience' Aantal 50	845018 50
Afbreekmessen, 10-delige set, 18 mm 'longlife' Aantal 10	845015 10
Afbreekmessen, 50-delige set, 18 mm 'longlife' Aantal 50	845019 50
Messen, 10-delige set, 18 mm, zonder afbreekkerven 'experience' Aantal 10	845016 10
Afbreekmessen, 50-delige set, 18 mm 'multisharp' Aantal 50	845023 50