

Garant

Staanders, Hoogte: 962mm



Bestelgegevens

Bestelnummer	938000 962
GTIN	4045197680341
Artikelklasse	91W

Omschrijving

Uitvoering:

Robuust plaatstaal. Werkvlak zonder hindernissen dankzij de plaatsing zonder verstevigingsplaat. Inhaakopeningen in een raster van 50 mm aan de voorzijde, alsmede schroefdraadbussen aan de voor- en binnenzijde voor bevestiging van overige modules zoals geperforeerde wand, aflegbord enz. Staander met openingen aan de zijkant voor kabeldoorvoer. Levering per paar.

T.b.v.:

Geperforeerde wanden 2 × nr. 938008 resp. nr. 938009.

Kleur:

Lichtgrijs, RAL 7035, **poedercoating**.

Opmerking:

- **Maat 200 is alleen geschikt voor mediarail, aflegbord en Multifix.**
 - **Bij gebruik van mediarails a.u.b. mediamodule nr. 938002 gr. CUT/OUT meebestellen.**
- Geschikt voor de bevestiging van draagarmparen.

Technische beschrijving

Diepte	100 mm
--------	--------

Breedte	40 mm
Maximale uitrusting met geperforeerde wand	2 × nr. 938008 resp. nr. 938009
Maximale belastbaarheid	50 kg
Hoogte	962 mm
Gewicht	6 kg
Serie	KOMBI-werkbank
Materiaaldikte	1 mm
Kleuren	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Veiligheidscertificaat	GS TÜV Süd
Producttype	Staander

Geschikte producten

<https://www.hoffmann-group.com/NL/nl/hom/p/938000-962>