

Garant**Spiraalboor HSS N, ongecoat, Ø DC h8: 35mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	116340 35
GTIN	4045197030894
Artikelklasse	11C

Omschrijving**Uitvoering:**

Speciaal behandeld oppervlak, daardoor gereduceerde opasneiging **en verbeterde spaanafvoer.**

Hoogrendement-spiraalboor van topkwaliteit.

Snijdeel ≤ Ø 26,5 mm uit massief materiaal geslepen, > Ø 26,5 mm gefreesd. Daardoor hoge rondloop- en verdelingsnauwkeurigheid evenals precies geslepen punt tot Ø 40 mm.

Met aanslijping vorm A.

Advies:**Maximale boordiepte:**

$L_2 = L_c - 1,5 \times D_c$.

Opmerking:

Geschikte reduceerhulzen voor gereedschap met MK-schacht zie **nr. 343000-343530**.

Technische beschrijving

Nominale Ø D _c	35 mm
Voeding f in staal < 750 N/mm ²	0,25 mm/omw,
Aantal snijkanten Z	2
Spaangroeflengte L _c	190 mm
Tolerantie nominale Ø	h8
Totale lengte L	339 mm
Morseconus MK maat	4
Norm	DIN 345

aanbevolen maximale boordiepte L ₂	137,5 mm
Tophoek	118 graden
Schacht	Morseconus
Coating	ongecoat
Snijmateriaal	HSS
Type	N
Spiraelhoek	20-30 graden
Inwendige koeling	nee
Gekleurde ring	zonder
Producttype	Spiraalboor

Gebruikersgegevens

	Geschiktheid	V _c	ISO-code
Aluminium (kortspanend)	beperkt geschikt	45 m/min	N
Staal < 500 N/mm ²	geschikt	40 m/min	P
Staal < 750 N/mm ²	geschikt	30 m/min	P
Staal < 900 N/mm ²	geschikt	25 m/min	P
GG(G)	geschikt	25 m/min	K
Olie	geschikt		
nat maximaal	geschikt		