



Hoogteafschrijfapparaat met horizontaal verstelbare afschrijfnaald, Afschrijfhoogte: 300mm



Bestelgegevens

Bestelnummer	443720 300
GTIN	4045197953445
Artikelklasse	42D

Omschrijving

Uitvoering:

Stabiele, stevige voet met geslepen onderkant. Met verstelbare liniaal met fijninstelling, loep en vastzetschroef. Aflezing 0,02mm. Aflees-/nulwaarde en afschrijfnaald zijn op de zool van de voet afgestemd (afschrijven mogelijk vanaf '0'). Maten op tekeningen kunnen daardoor zonder kans op rekenfouten rechtstreeks worden overgenomen. De afschrijfnaald is **HM-uitgerust en horizontaal 140 mm verstelbaar** (bijv. voor moeilijk toegankelijke plekken). Slanke uitvoering van de afschrijfnaald voor het afschrijven in smalle groeven. Ergonomische vorm van de voet voorkomt botsing van afschrijfnaald en hand.

Technische beschrijving

Voetlengte	145 mm
Nonius	1/50 mm
Maximale afwijking	0,06 mm
Kalibratie	E1

Voetbreedte	105 mm
Zuildoorsnede	28×9 mm
Norm	Fabrieksnorm
Materiaal	Edelstaal, RVS
Producttype	Hoogtemeet- en afschrijfapparaat

Dienstverlening

KalibratieHoogteschuifmaat / hoogteafschrijfapparaat Maximaal meetbereik 300 mm	024630 300
--	------------

Accessoires

Reserve-afschrijfnaald, HM-uitgerust Verstelbereik 140 mm	443730 140
---	------------