

**Garant****GARANT Softcut® 45° hoogrendement-vlakfrees, met boring, Ø D / aantal snijkanten Z: 100/10mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	213555 100/10
GTIN	4045197953650
Artikelklasse	210

**Omschrijving****Uitvoering:**

Groot aantal snijkanten voor een maximale productiviteit. Positieve aanzet voor lichte snede en een laag opgenomen vermogen. Geluidsarm frezen dankzij individuele gereedschapsgeometrie.

**Opmerking:**

GARANT momentschroevendraaier TQ nr. **211750 3,0** met steel nr. **674252 15IP** gebruiken.

**Technische beschrijving**

Maximale buiten-Ø $D_{max}$	112,2 mm
Wisselplaatschroevensset	219833 (15IP; 3,0 Nm)
geschikte wisselplaat	XEEW1305
geschikte wisselplaat	SE.T1305
Snijkant-Ø $D_c$	100 mm
Aantal snijkanten Z	10

Opnameboring-Ø	32 mm
Totale lengte L <sub>totaal</sub>	50 mm
Serie	Softcut®
Schachtuitvoering	met boring
Instelhoek κ	45 graden
Verdeling van de snijkanten	ongelijk
Inwendige koeling	ja
Verspaningsstrategie	MTC
Gereedschapswissel	PowerCard
Producttype	Vlakfrees

## Accessoires

Momentschroevendraaier, met vaste instelling Ingesteld draaimoment 3,0 Nm	211750 3,0
PrecisionBit voor Torx Plus®, 1/4 inch E 6,3 Torx Plus®-profiel 15IP	674252 15IP