

Garant**GARANT Softcut® 45° hoogrendement-vlakfrees, met boring, Ø D / aantal snijkanten Z: 125/12mm****Bestelgegevens**

| | |
|---------------|---------------|
| Bestelnummer | 213555 125/12 |
| GTIN | 4045197953674 |
| Artikelklasse | 210 |

Omschrijving**Uitvoering:**

Groot aantal snijkanten voor een maximale productiviteit. Positieve aanzet voor lichte snede en een laag opgenomen vermogen. Geluidsarm frezen dankzij individuele gereedschapsgeometrie.

Opmerking:

GARANT momentschroevendraaier TQ nr. **211750 3,0** met steel nr. **674252 15IP** gebruiken.

Technische beschrijving

| | |
|------------------------------------|----------|
| Opnameboring-Ø | 40 mm |
| geschikte wisselplaat | XEEW1305 |
| geschikte wisselplaat | SE.T1305 |
| Snijkant-Ø D _c | 125 mm |
| Totale lengte L _{totaal} | 63 mm |
| Maximale buiten-Ø D _{max} | 137,3 mm |

| | |
|-----------------------------|-----------------------|
| Aantal snijkanten Z | 12 |
| Wisselplaatschroevenset | 219833 (15IP; 3,0 Nm) |
| Serie | Softcut® |
| Schachtuitvoering | met boring |
| Instelhoek κ | 45 graden |
| Verdeling van de snijkanten | ongelijk |
| Inwendige koeling | ja |
| Verspaningsstrategie | MTC |
| Gereedschapswissel | PowerCard |
| Producttype | Vlakfrees |

Accessoires

| | |
|---|-------------|
| Momentschroevendraaier, met vaste instelling Ingesteld draaimoment 3,0 Nm | 211750 3,0 |
| PrecisionBit voor Torx Plus®, 1/4 inch E 6,3 Torx Plus®-profiel 15IP | 674252 15IP |