

Snijkop, rechts, System / plaatafmeting: DM/16**Bestelgegevens**

Bestelnummer	272084 DM/16
GTIN	4251414902800
Artikelklasse	29D

Omschrijving**Uitvoering:**

Verwisselbare snijkoppen voor **trillingsdempende basishouders**.

Toepassing:

trillingsdempende werking tot een maximale uitsteeklengte van $\leq 14 \times D$.

Inwendige koeling: ja

Systeem: DM

Geschikt voor plaatafmeting L: 16 mm

Geschikt basisdeel: 264910 - 264922

Minimale voorboor- $\varnothing D_{\min}$: 48 mm

Middenverplaatsing: 25 mm

Totale lengte: 35 mm

Onderlegplaat: 279820 1

Technische beschrijving

Plaatafmeting	16 mm
Totale lengte	35 mm
Onderlegplaatschroef	259027 3

Middenverplaatsing	25 mm
Minimale voorboor- $\varnothing D_{\min}$	48 mm
Onderlegplaat	279820 1
Geschikt basisdeel	264910 - 264922
Systeem	DM
Klemstuk, schroef, O-ring	279835 1
Serie	Snijkop
Geschikt voor plaatafmeting L	16 mm
Inzetsoort	rechts
Inwendige koeling	ja